




WAK1011

Moduł przycisku KNX secure 1-krotny, A.x/C.x

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych	30 mA
--	-------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zaciski wtykowe
------------------	-----------------

Funkcje

Z termostatem pokojowym	Nie
-------------------------	-----

Napięcie

Zakres napięcia pracy	21 - 32 V
-----------------------	-----------

Moc

Pobór prądu	30 mA
-------------	-------

Wymiary

Głębokość zabudowy	28 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	28 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	41 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania	1
---------------------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Materiały

Kolor	Biały
Materiał	Tworzywo sztuczne
Powierzchnia	Mat

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Ekran

Z wyświetlaczem	Nie
-----------------	-----

Architektura

System magistralny	KNX Secure
--------------------	------------

Dodatkowe informacje

Funkcja	Funkcje KNX: przełączanie, wysyłanie wartości, wywoływanie sceny
Montaż	Mocowanie zaciskowe Montaż mechanizmu za pomocą dołączonego adaptera do puszkki p/t
Rodzaj pracy	Możliwość ustawienia trybu pracy dla żaluzji, rolet lub markiz Tryb pracy tylko roleta Tryb pracy można ustawić dla rolety/markizy Tryby pracy: komfort, redukcja nocna i ochrona przed zamarzaniem Tryby pracy: Wyl./automatyczny/ręczny
Ochrona	Brak

Dodatkowe informacje

Temperatura	Pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub zewnętrzny z określeniem wartości
Napięcie	Przepuszczające napięcie stałe

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

