




WAK1018

BP KNX Secure, x8 A.x/C.x

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Corrente elétrica

Consumo de corrente do bus transferência de dados	30 mA
---	-------

Conexão

Tipo de conector/ficha	Ligação por encaixe
------------------------	---------------------

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Não
---	-----

Tensão

Tensão de funcionamento	21 - 32 V
-------------------------	-----------

Potência

Consumo de corrente	30 mA
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade da montagem	28 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	28 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	41 mm

Equipamento

Número de pontos de comando	8
-----------------------------	---

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

Materiais

Cor	Branco
Material	Plástico

Ecrã

Com display	Não
-------------	-----

Arquitetura

Comunicação	KNX Secure
-------------	------------

Texto

Função	Funções KNX: comutação, envio de valores, acesso a cenários
Modo de instalação	Fixação com grampos Ligação com parafuso de cada módulo de inserção com adaptador afixado à caixa de parede
Modo de funcionamento	O modo de funcionamento pode ser definido para estores ou persianas Modo de funcionamento Só persianas O modo de funcionamento pode ser configurado para a persiana/o toldo Modos de funcionamento: conforto, redução de noite e proteção contra frio Modos de funcionamento: Desligado/automático/manual
Proteção	Nenhum
Temperatura	Medição da temperatura por meio de um sensor interno e/ou externo com formação de valor médio
Tensão	Condução de tensão CC

Âmbito da entrega

Ligação de bus incluída	Sim
-------------------------	-----

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

