




WAK7011TA

## Klawisz do przycisku KNX 1-krotnego, A.x/C.x, tytan metaliczny

### Właściwości techniczne

#### Architektura

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Płytki centralna |
|-----------------------------|------------------|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Liczba przycisków          | 1   |
| Z podświetlanymi symbolami | Nie |

#### Materiały

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kolor        | Alu tytan   |
| Kod RAL      | 9006        |
| Powierzchnia | Metaliczny  |
| Materiał     | Termoplast  |
| Wykończenie  | Lakierowany |

#### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Wysokość  | 12,3 mm |
| Szerokość | 55 mm   |
| Głębokość | 3,9 mm  |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 0 |
|----------------|---|

#### Rodzaj połączenia

|                  |     |
|------------------|-----|
| Typ złącza/wtyku | Bez |
|------------------|-----|

#### Łączność

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Rodzaj montażu | Montaż zaciskowy |
|----------------|------------------|

#### Sprzęt

|            |     |
|------------|-----|
| Z soczewką | Nie |
|------------|-----|

#### Akcesoria

|              |     |
|--------------|-----|
| Pole opisowe | Nie |
|--------------|-----|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK04 |

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### Dodatkowe informacje

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| Montaż | Pokrywa dla mocowania plug-in |
|--------|-------------------------------|

#### Identyfikacja

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Konfiguracja elementów | Płytki czołowa |
|------------------------|----------------|

#### Odpowiednie do

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |