



WH15600800C

origin à encastré complet: Prise T23 SIDOS RCCB 30mA Blanc

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Tension

Tension nominale	230 V
Tension nominale	230-230 V

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

#### Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	56 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	38.8 mm
Profondeur de montage	17.2 mm

#### Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 23
Section du conducteur	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement à fiche
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Sans

#### Equipement

Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

#### Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

#### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

#### Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Marquage	Sans marquage

**Convient pour**

Hager origin montage encastré
-------------------------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui