




K96H

QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 25-95mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	16 - 95 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	16 - 95 mm ²

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	12 - 15 Nm
--------------------------	------------

Διαστάσεις

Ύψος μπάρας ιανομής	12 mm
Πλάτος/πάχος διανομής	5 - 10 mm
Πλάτος	22 mm

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	225 A
------------------	-------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι