




K96W

#### QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 16-120mm

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

###### Σύνδεση

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Εύκαμπτος αγωγός διατομής | 16 - 120 mm <sup>2</sup> |
| Διατομή άκαμπτου αγωγού   | 16 - 120 mm <sup>2</sup> |

###### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Ονομαστική ροπή σύσφιξης | 22 - 22 Nm |
|--------------------------|------------|

###### Διαστάσεις

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Πλάτος/πάχος διανομής | 5 - 5 mm |
| Πλάτος                | 23,50 mm |
| Βάθος                 | 58 mm    |

###### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 440 A |
|------------------|-------|

###### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |