
# Karta katalogowa
WAS7583AT




WAS7583AT

**Płytka czołowa do gnizda podwójnego, A.x/C.x, antracyt mat**

## Właściwości techniczne

### Architektura

| | |
|---|---|
| Element sterujący/obsługowy | Zestaw osłon |

### Materiały

| | |
|---|---|
| Kolor | Antracyt |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 0 % |
| Kod RAL | Podobne do RAL 7021 |
| Powierzchnia | Mat |
| Materiał | Termoplast |
| Wykończenie | Lakierowany |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość | 25 mm |
| Szerokość | 70,9 mm |
| Głębokość | 30 mm |

### Pojemność

| | |
|---|---|
| Liczba modułów | 1 |

### Rodzaj połączenia

| | |
|---|---|
| Typ złącza/wtyku | Z uziemieniem |

### Łączność

| | |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe<br>Mocowanie za pomocą pazurów |

### Sprzęt

| | |
|---|---|
| Z soczewką | Nie |

### Akcesoria

| | |
|---|---|
| Pole opisowe | Nie |

### Bezpieczeństwo

| | |
|---|---|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK | IK05 |

### Warunki użytkowania

| | |
|---|---|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |

### Dodatkowe informacje

| | |
|---|---|
| Montaż | Z możliwością przykręcenia |
| Osłona | Płytka czołowa |

### Identyfikacja

| | |
|---|---|
| Konfiguracja elementów | Element podstawowy |

### Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

### Zrównoważony rozwój

| | |
|---|---|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |