



WDE1675W



Lâmpada néon com terminal neutro, 230V

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	230-250 V
Tensão nominal	250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal	0,0004 A
------------------	----------

Dimensões

Altura	11 mm
Largura	23 mm
Profundidade	20 mm

Potência

Consumo de corrente	0,4 mA
---------------------	--------

Instalação, montagem

Montagem	Módulo de inserção 230 V CA
----------	-----------------------------

Materiais

Cor	Cinzentos
-----	-----------

Iluminação

Tipo de lâmpada	LED não substituível
-----------------	----------------------

Frequência

Frequência	50-60 Hz
------------	----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Texto

Iluminação	Cor branca clara e fria
Modo de instalação	Fixação com grampos
Tipo de ligação	Outros

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim

Imagens e esquemas

