




WDE1687W



Moduł LED z zaciskiem N, 12-48V, 0,4-0,9mA kolor LED biały

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	12-48 V
Napięcie znamionowe	48 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0,0009 A
-----------------	----------

Wymiary

Wysokość	11 mm
Szerokość	23 mm
Głębokość	20 mm

Moc

Pobór prądu	0,9 mA
-------------	--------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Wkładka modułu 230 V AC
----------------	-------------------------

Materiały

Kolor	Niebieski
-------	-----------

Oświetlenie

Typ źródła światła	LED, niewymienne
--------------------	------------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Kolor oświetlenia biały zimny
Montaż	Mocowanie zaciskowe
Typ połączenia	Inne

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak