




WAS1742RG



Gniazdo z uziemieniem DATA z kluczem, A.x/C.x

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In	16 A
--------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Zużycie energii w trybie czuwania	0 W
-----------------------------------	-----

Materiały

Kolor	Czerwony
Kod RAL	3020
Powierzchnia	Połysk
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	70,9 mm
Szerokość	70,9 mm
Głębokość	37 mm
Liczba jednostek	1
Wbudowane puszkę podtynkowe	26 mm
Głębokość zabudowy	26 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowo-windowy
Przekrój przewodu	1,5 - 2,5 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei	1,5 - 2,5 mm ²

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Łączność

Typ połączenia	Zaciski śrubowe
Z mocowaniem pazurowym	Tak
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Z uziemieniem
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	Brak

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z przesłonami styków	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Z blokadą mechaniczną	Tak

Funkcje

Z podświetleniem orientacyjnym	Nie
--------------------------------	-----

Identyfikacja

Z nadrukiem	Tak
-------------	-----

Dodatkowe informacje

Nadruk	Z nadrukiem "DATA"
Oslona	Płytką czołową
Okablowanie	Możliwe połączenie przelotowe
Ochrona	Nie
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Oznaczenie	Bez oznakowania

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak