




WH104413E

Einsatz: Elektronischer Raumtemperaturregler 230V/15W H/K

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	0.065 A
Schaltstrom	0.065 A
Max. Schaltstrom	5 A

Spannung

Nennspannung	210 - 250 V
Nennspannung	250 V

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V +/- 10%
---------------------	---------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur	5-30 °C
----------------------------	---------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	59.75 mm
Breite	59.75 mm
Tiefe	43.5 mm

Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz	0.50 K
Ausführung Raumtemperaturregler	Raumtemperaturregler
Fühlerart	Temperatursensor
Mit Heizung	Ja

Anschluss

Kontaktart	1x Wechsler
------------	-------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Kompatibilität

Art der HLK-Steuerung	Kühlung Elektrische Heizung
-----------------------	--------------------------------

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse	I (1%)
------------------------	--------

Texte

Montageart	Einzel- und Kombinationsmontage
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung über Software
Aufdruck	Diverse Symbole
Funktion	Automatische Anpassung der Heizleistung an den Bedarf des Nutzers

Texte	
Anschluss	Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
Zentralstücke	Zentralstück und Regulierknopf
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja