



FWB52N3

Feldvert.AP,univers,IP44,SKII,72PLE,2x5 Reihen,HS Abstand150mm,800x550x161mm

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 125 A

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen 8

Anzahl Reihen 8

Anzahl Felder 2

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 72

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung Ja

**Abmessungen**

Höhe 800 mm

Breite 550 mm

Tiefe 165 mm

Einbauhöhe 800 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 1

**Abmessungen**

Einbaubreite 550 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der Schlösser 1

**Abmessungen**

Einbautiefe 161 mm

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes Klappgriff mit Vorreiber

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten 24

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Aufputz

**Werkstoff**

Werkstoff Stahl

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiss

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock Nein

Mit Montageplatte Nein

**Sicherheit**

Schutzklasse Schutzklasse II

Schutzart IP IP44

---

**Nachhaltigkeit**

---

RoHS-konform

Ja