



WH20441300B

**kallysto avec plaque de fixation: Thermostat électron. 230V/15W C/R + face Blanc**

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'organe de commande | Rotatif |
|---------------------------|---------|

#### Courant électrique

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Courant assigné nominal     | 0.065 A |
| Courant de commutation      | 0.065 A |
| Courant de commutation max. | 5 A     |

#### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 210 - 250 V |
| Tension nominale | 250 V       |

#### Alimentation électrique

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Tension d'alimentation | 230 V +/- 10% |
|------------------------|---------------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Réglages

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Température de consigne confort | 5-30 °C |
|---------------------------------|---------|

#### Matière

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Couleur               | Ultra blanc |
| Code RAL              | 9016        |
| Finition              | Mat         |
| Matière               | Duroplast   |
| Traitement de surface | Non traité  |

#### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 77 mm   |
| Largeur    | 77 mm   |
| Profondeur | 43.5 mm |

#### Ecran

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Avec écran d'affichage | Non |
|------------------------|-----|

#### Équipement

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Différence de température de commutation | 0.50 K                             |
| Type de thermostat                       | Régulateur de température ambiante |
| Type de sonde                            | Capteur de température             |
| Avec chauffage                           | Oui                                |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Raccordement

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Type de contact | 1x inverseur |
|-----------------|--------------|

#### Compatibilité

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Type de commande HVAC | Ventilation<br>Eau chaude |
|-----------------------|---------------------------|

#### Conditions d'utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Classe d'efficacité énergétique | I (1%) |
|---------------------------------|--------|

#### Textes

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mode de montage      | Convient pour un montage en saillie ou un montage dans des boîtiers encastrés |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                                                             |
| Recyclage thermique  | Avec recyclage thermique par logiciel                                         |
| Inscription          | Avec inscription « 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 »                                    |

---

**Textes**

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction          | Ajustement automatique de la puissance de chauffage aux besoins de l'utilisateur |
| Plaques centrales | Plaque centrale et bouton de réglage                                             |
| Raccordement      | Bornier de raccordement avec Bornes à vis                                        |

---

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |