



FWB53P

Feldverteiler AP,univers,IP44,SKII,800x800x161mm,180PLE ,m.Abdeckung(125mm),QC

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	15
Anzahl Reihen	5
Anzahl Felder	3
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	180
---------------	-----

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

**Abmessungen**

Höhe	800 mm
Breite	800 mm
Tiefe	165 mm
Einbauhöhe	800 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

**Abmessungen**

Einbaubreite	800 mm
--------------	--------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

**Abmessungen**

Einbautiefe	161 mm
-------------	--------

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	36
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Konnektivität**

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

---

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Stangenschloss

**Nachhaltigkeit**

---

RoHS-konform	Ja
--------------	----