




WH20441404A

kallysto Einsatz: Elektron. RTR 230V/16A heizen, Front für Kombination Anthrazit

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Schaltstrom	4 A
Max. Schaltstrom	16 A

Spannung

Nennspannung	210 - 250 V
Nennspannung	250 V

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V +/- 10%
---------------------	---------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur	5-40 °C
----------------------------	---------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7024
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	46.6 mm

Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz	0.50 K
Ausführung Raumtemperaturregler	Raumtemperaturregler
Fühlerart	Temperatursensor
Mit Heizung	Ja

Anschluss

Kontaktart	1S
------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Kompatibilität

Art der HLK-Steuerung	Heißes Wasser Elektrische Heizung
-----------------------	--------------------------------------

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse	I (1%)
------------------------	--------

Texte

Montageart	Für Kombinationsmontage
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung über Software

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck "0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5"
Funktion	Automatische Anpassung der Heizleistung an den Bedarf des Nutzers
Anschluss	Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
Zentralstücke	Zentralstück und Regulierknopf

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----