



FWB72S

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 168PLE, H:1100xB:550xT:161mm, QuickConnect

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

##### Ausstattung

Anzahl der Schienen	14
Anzahl Reihen	7
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

##### Kapazität

Anzahl Module	168
---------------	-----

##### Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

##### Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	550 mm
Tiefe	165 mm
Einbauhöhe	1100 mm

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

##### Abmessungen

Einbaubreite	550 mm
--------------	--------

##### Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

##### Abmessungen

Einbautiefe	161 mm
-------------	--------

##### Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

##### Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

##### Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür

##### Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	8
---------------------------------------	---

##### Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

##### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

##### Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

---

**Ausstattung**

---

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

---

**Werkstoff**

---

Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
--------------------------------	------

---

**Sicherheit**

---

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

---

Stoßfestigkeit IK	IK09
-------------------	------

---

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

---

Schließungstyp	Ohne Schloss
----------------	--------------

---

**Nachhaltigkeit**

---

RoHS-konform	Ja
--------------	----

---