



FWB74S

### FW superfície IP44 porta opaca a.1100 l.1050, 336M

#### Características técnicas

##### Instalação, montagem

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Adequado para utilização no exterior | Não                   |
| Montagem                             | Montagem à superfície |

##### Corrente elétrica

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 125 A |
|------------------|-------|

##### Equipamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Número de calhas           | 28  |
| Número de filas            | 7   |
| Número de secções          | 4   |
| Com fecho                  | Não |
| Tem bloco de bornes neutro | Sim |

##### Capacidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Número de módulos | 336 |
|-------------------|-----|

##### Funções

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Com entradas de conduta | Sim |
|-------------------------|-----|

##### Dimensões

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Altura              | 1100 mm |
| Largura             | 1050 mm |
| Profundidade        | 165 mm  |
| Altura embutida     | 1100 mm |
| Largura incorporada | 1050 mm |

##### Tampa, porta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de portas de armário | 2 |
| Número de bloqueios         | 1 |

##### Dimensões

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Profundidade da montagem      | 0 mm |
| Número de unidades de largura | 48   |

##### Tampa, porta

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Tipo de fechadura            | Fecho articulado |
| A porta/tampa é transparente | Não              |

##### Conexão

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Número de entradas de condutores | 16 |
|----------------------------------|----|

##### Conetividade

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem à superfície |
|------------------|-----------------------|

##### Materiais

|            |             |
|------------|-------------|
| Material   | Aço         |
| Código RAL | 9010        |
| Cor        | Branco puro |

##### Equipamento

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Possui bloco de terminais de ligação à terra | Sim |
| Possui placa de montagem                     | Não |

##### Materiais

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Resistente aos raios ultravioleta | Não |
|-----------------------------------|-----|

##### Segurança

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Classe de proteção         | Classe de isolamento II |
| Resistência ao impactos IK | IK09                    |
| Índice de proteção IP      | IP44                    |

---

**Segurança**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Recebe fechadura | Sem bloqueio |
|------------------|--------------|

---

**Sustentabilidade**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|