



WH23441303Q

kallysto Aufputz komplett: Elektronischer RTR 230V/16A heizen Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Schaltstrom	4 A
Max. Schaltstrom	16 A

Spannung

Nennspannung	210 - 250 V
Nennspannung	250 V

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V +/- 10%
---------------------	---------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur	5-40 °C
----------------------------	---------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	88 mm
Breite	88 mm
Tiefe	58.5 mm

Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz	0.50 K
Ausführung Raumtemperaturregler	Raumtemperaturregler
Fühlerart	Temperatursensor
Mit Heizung	Ja

Anschluss

Kontaktart	1S
------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Kompatibilität

Art der HLK-Steuerung	Heisses Wasser Elektrische Heizung
-----------------------	---------------------------------------

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse	I (1%)
------------------------	--------

Texte

Montageart	Für Aufputzmontage
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung über Software
Aufdruck	Mit Aufdruck "0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5"
Funktion	Automatische Anpassung der Heizleistung an den Bedarf des Nutzers

Texte	
Anschluss	Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
Zentralstücke	Zentralstück und Regulierknopf
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja