




WAD6120C13



### Características técnicas

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de grupos  | 1 |
| Número de módulos | 0 |

#### Materiais

|                |               |
|----------------|---------------|
| Cor            | Vermelho      |
| Código Pantone | 7608c         |
| Acabamento     | Mate          |
| Material       | Termoplástico |
| Tratamento     | Envernizado   |

#### Dimensões

|              |         |
|--------------|---------|
| Altura       | 81,5 mm |
| Largura      | 81,5 mm |
| Profundidade | 10 mm   |

#### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

#### Instalação, montagem

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Montagem                    | Encastrar              |
| Posição de montagem/ligação | Horizontal<br>Vertical |

#### Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
| Resistência ao impactos IK         | IK05 |

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

#### Tampa, porta

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Tipo de junta de cobertura | Tampa única |
|----------------------------|-------------|

#### Texto

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Modo de instalação | Para instalação embutida                      |
| Etiqueta           | Sem porta-etiqueta                            |
| Iluminação         | Para iluminação ou monitorização de circuitos |

#### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |