



FP25SN2

Armoire, univers, IP44, classe de protection II, 1950x1300x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1950 mm
Largeur	1300 mm
Profondeur	205 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK09

Équipement

Nombre de travée de large	5
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10

Installation, montage

Montage	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Équipement

Nombre rangées	12
----------------	----

Matière

Finition	Mat
----------	-----

Cache, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte double, asymétrique

Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----