



WAW2031C11



### A.x/C.x - Tecla dupla com visor, shell, mate

#### Características técnicas

##### Arquitetura

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla dupla |
|--------------------------|-------------|

##### Controlos e indicadores

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 2 |
|-------------------------|---|

##### Materiais

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 31,02 %       |
| Cor                                                     | Bege          |
| Código RAL                                              | 9010          |
| Acabamento                                              | Mate          |
| Material                                                | Termoplástico |
| Tratamento                                              | Envernizado   |

##### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 55 mm |
| Largura      | 55 mm |
| Profundidade | 21 mm |

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 0 |
|-------------------|---|

##### Conexão

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Tipo de conector/ficha | Sem |
|------------------------|-----|

##### Conetividade

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de braçadeira |
|------------------|------------------------|

##### Equipamento

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Sim |
|---------------------------------|-----|

##### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

##### Segurança

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20                                    |
| Resistência ao impactos IK         | IK05                                    |
| Utilizável em classe IP mais alta  | IP44 em combinação com conjunto vedante |

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

##### Texto

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Modo de instalação                    | Fixação com grampos                                        |
| Etiqueta                              | Sem porta-etiqueta                                         |
| Iluminação                            | Para iluminação                                            |
| Comutador basculante/botão de pressão | Para comutadores basculantes/botões de pressão basculantes |

##### Identificação

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Sistema de montagem | Elemento de controlo |
| Com gravação        | Não                  |

##### Configuração

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Com símbolo táctil | Não |
|--------------------|-----|

##### Adequado para

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Sustentabilidade**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |