




WAF1020C06



## Element centralny łącznika hotelowego z nadr., Ax/Cx, ocean, półpołysk

### Właściwości techniczne

#### Architektura

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Element sterujący/obsługowy | Karta hotelowa |
|-----------------------------|----------------|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                   |   |
|-------------------|---|
| Liczba przycisków | 1 |
|-------------------|---|

#### Materiały

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Kolor                                                      | Niebieski    |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 23,46 %      |
| Kod Pantone                                                | 281c         |
| Powierzchnia                                               | Satynowy mat |
| Materiał                                                   | Termoplast   |
| Wykończenie                                                | Lakierowany  |

#### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 64,85 mm |
| Szerokość | 65,3 mm  |
| Głębokość | 30,8 mm  |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 0 |
|----------------|---|

#### Rodzaj połączenia

|                  |     |
|------------------|-----|
| Typ złącza/wtyku | Bez |
|------------------|-----|

#### Łączność

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

#### Sprzęt

|            |     |
|------------|-----|
| Z soczewką | Tak |
|------------|-----|

#### Akcesoria

|              |     |
|--------------|-----|
| Pole opisowe | Nie |
|--------------|-----|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

#### Dodatkowe informacje

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Nadruk     | Z nadrukiem                            |
| Montaż     | Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokol |
| Oznaczenie | Bez pola opisowego                     |

#### Identyfikacja

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Konfiguracja elementów | Płytką czołową |
|------------------------|----------------|

#### Odpowiednie do

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

Ilustracje | Rysunki

