
Scheda tecnica del prodotto
WAS1100C02



WAS1100C02

Presa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, hazel, opaco

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego	
Tensione nominale	250 V
Corrente	
Corrente nominale IN	16 A
Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
Frequenza	
Frequenza	50 - 60 Hz
Potenza	
Potenza assorbita in stand-by	0 W
Materiali	
Colore	Marrone
Codice Pantone	Simile a Pantone 2311c
Finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	36,04 %
Serie	
Altezza	70,9 mm
Larghezza	70,9 mm
Profondità	41,3 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	32 mm
Profondità di installazione	32 mm
Connessione	
Tipo di connettore	Morsetto a innesto
Sezione del cavo	1,5 - 2,5 mm^2
Sezione conduttore flessibile senza guaina	1,5 - 2,5 mm^2
Installazione, montaggio	
Montaggio su	Montaggio a incasso
Connettività	
Tipo di connessione	Innesto rapido
Con montaggio ad artiglio	Sì
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino
Equipaggiamento	
Tipo di connettore/spina presa	SCHUKO
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No
Acessori	
Con portaetichetta	No
Pre-equipaggiato con	nessuno
Numero di moduli	
Numero di moduli	1

Scheda tecnica del prodotto
WAS1100C02

Protezione	
Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)	No
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP21
Tipo di bloccaggio	Senza serratura
Con codifica meccanica	No

Funzioni	
Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Identificazione	
Con serigrafia	No

Testo	
Custodia	Piastra centrale
Cablaggio	Possibilità di cablaggio passante
Protezione	No
Tipo di connessione	Con morsetti a molla
Etichettatura	Senza etichettatura

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità	
Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

