



WH45549300A

origin insert pour combinaison: HMS prise antenne R/TV 2GHz 11dB avec face Blanc

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

#### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

#### Atténuation

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Atténuation de raccordement à 860 MHz | 10.50 dB |
|---------------------------------------|----------|

#### Raccordement

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Type de connexion / prise | Koax<br>RJ45 |
|---------------------------|--------------|

#### Fréquence

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Technologie large bande | 5 - 2000 MHz |
|-------------------------|--------------|

#### Équipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 2 |
|-------------------|---|

#### Matière

|          |             |
|----------|-------------|
| Matière  | Duroplast   |
| Couleur  | Ultra blanc |
| Code RAL | 9016        |

#### Dimensions

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Profondeur                           | 44.5 mm |
| Profondeur de montage                | 9.5 mm  |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 35 mm   |

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

#### Identification

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|