



WNA227B



#### Data-aansluiting Cat 6. 2-v, W.1, polarwit

#### Technische eigenschappen

##### Frequentie

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Overdrachtsbandbreedte | 500 - 500 MHz |
|------------------------|---------------|

##### Samenstelling

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal uitgangen | 2 |
|------------------|---|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
|---------------------|-------------|

##### Samenstelling

|                |    |
|----------------|----|
| Met klapdeksel | Ja |
|----------------|----|

##### Materiaal

|           |             |
|-----------|-------------|
| Kleur     | Polarwit    |
| Materiaal | Thermoplast |

##### Aansluiting

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Type connector/steker | LSA+ terminal |
|-----------------------|---------------|

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

##### Afmetingen

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld | 12 mm |
|------------------------------------------------|-------|

##### Teksten

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Uitgang       | Met rechte uitgang                        |
| Spanning      | Geschikt voor PoE+                        |
| Montagewijze  | Zonder spreidklemmen                      |
| Beveiliging   | Met zelfsluitende stofbeschermkap per bus |
| Aansluitwijze | Met snijklemmen                           |

##### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |