



WNA625

IP55

## Luidsprekeraansluiting 1-v, W.1, grijs

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Type connector/steker | Luidspreker-aansluiting     |
| Leidingdoorsnede      | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
| Aantal aansluitingen  | 2                           |

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Grijs       |
| RAL-code                | 7011        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Hoogte                   | 70 mm |
| Breedte                  | 70 mm |
| Diepte                   | 51 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm |

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

#### Samenstelling

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Afgeschermd         | Nee |
| Met stofbescherming | Ja  |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Slagvastheid IK                            | IK07 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
|---------------------|-------------|

#### Teksten

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Uitgang              | Met rechte uitgang |
| Tekst                | Met tekstveld      |
| Draagplaat/draagring | Met draagplaat     |

#### Geschikt voor

|              |  |
|--------------|--|
| Hager cubyko |  |
|--------------|--|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |