



WNA625B

IP55

Inserto x colleg. altoparl. + coperch parete/incasso Serie W.1 bianco pol. opac

Caratteristiche tecniche

Connessione

Tipo di connettore	Presa per altoparlanti
Sezione del cavo	2,50 - 2,50 mm ²
Numero di connessioni	2

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	70 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	51 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Schermato	No
Con protezione polvere	Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK07

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Testo

Uscita	Con uscita diretta
Etichettatura	Con campo di scrittura
Piastra di supporto/anello di supporto	Con piastra di supporto

Adatto per

W.1	
-----	--

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì