





WAS1201C08



Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente elétrica

Corrente nominal IN	16 A
---------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Potência absorvida em standby	0 W
-------------------------------	-----

Materiais

Cor	Dourado
Código Pantone	8383c
Acabamento	Metálico
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	32 %

Dimensões

Altura	70,9 mm
Largura	70,9 mm
Profundidade	41,3 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem	6 mm

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
Secção transversal de condutores	1,5 - 2,5 mm ²
Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio	1,5 - 2,5 mm ²

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conetividade

Tipo de ligação	Ligação de encaixe
Com fixação por garras	Sim
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Sim
Pré-equipado com	Nenhum

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Segurança

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Classe de proteção de entrada (IP)	IP21
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Com chaveamento mecânico	Não

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com gravação	Não
--------------	-----

Texto

Tampa	Placa de cobertura central
Cablagem	Passagem de cablagem possível
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Etiqueta	Com porta-etiqueta

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

