



WNC010

IP55

Kruisschakelaar met behuizing, W.1, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50-60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

Identificatie

Samenstelling Basiselement met complete behuizing

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 76 x 76 mm

Inbouwdiepte 65 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 0 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK08

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP55 met gesloten deksel

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Drukknop Nee

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja