



WNC015



## Technické vlastnosti

### Elektrický proud

Spínací proud 10 A

### Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

### Frekvence

Frekvence 50-60 Hz

### Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 31,4 %

### Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

### Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

### Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 65 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Výška pásky P-touch popisového pole 0 mm

### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK05

Použitelné ve vyšší třídě IP IP55 s uzavřeným krytem

### Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

### Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

### Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Osvětlení S červenou jednotkou LED 230 V  
Pro kontrolní obvod

Tlačítko Ne

Potisk S potiskem "Heizung"  
S potiskem "0 - 1"

### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano