



WNC016



Deviat. di controllo con stampa "Heizung" Serie W.1 grigio/grigio chiaro opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50-60 Hz

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 70.80 x 70.80 mm

Profondità di installazione 65 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 0 mm

Protezione

Resistenza agli urti IK IK05

Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

Corrente

Corrente nominale 10 A

Connessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Illuminazione Con gruppo LED rosso da 230 V
Per controllo accensione

Pulsante No

Stampa Con stampa "Riscaldamento"

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì