



WNC100B



IP55



Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 0 %

Rozměry

Výška 76 mm

Šířka 76 mm

Hloubka 63,10 mm

Počet jednotek 1

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Vestavěná hloubka 65 mm

Výška pásky P-touch popisového pole 0 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

Průřez vodiče 1,0 - 2,5 mm²

Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou 1,0 - 2,5 mm²

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Montážní/připojovací poloha Horizontální

Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Upevnění pomocí třmenů Ne

Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Uzemňovací kolík

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ano

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Předem vybaveno Výstup zásuvky

Kryt, dveře

Typ víka Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK08
Stupeň krytí IP	IP55
Použitelné ve vyšší třídě IP	IP55 s uzavřeným krytem

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Identifikace

S potiskem	Ne
------------	----

Texty

Kryt	Kompletní pouzdro
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Popis	Bez popisu

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano