



WNC140B

Presa SCHUKO con coperchio a cerniera a parete Serie W.1 bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	76 mm
Larghezza	76 mm
Profondità	63 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	0 mm
Profondità di installazione	0 mm

Conneessione

Tipo di connettore	Morsetto a innesto
Sezione del cavo	1,0 - 2,5 mm ²

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	Sì
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Porta / coperchio

Tipo di coperchio	Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale
-------------------	---

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	No
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Identificazione

Con stampa	No
------------	----

Testo

Custodia	Scatola completa
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Morsetto	Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio

Adatto per

W1

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì