




WNC144

## W:1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z 2-kr poziome 4 wejścia, kompletne, IP55, szary

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Szary                    |
| Kod RAL                 | 7011                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

#### Wymiary

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Wysokość                     | 76 mm  |
| Szerokość                    | 147 mm |
| Głębokość                    | 63 mm  |
| Liczba jednostek             | 2      |
| Wbudowane puszkę podtynekowe | 0 mm   |
| Zakres głębokości wbudowania | 0 mm   |

#### Rodzaj połączenia

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Typ złącza/wtyku  | Zacisk wtykowy            |
| Przekrój przewodu | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Instalacja, montaż

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Sposób montażu             | Montaż powierzchniowy |
| Pozycja montażu/połączenia | Poziomy               |

#### Łączność

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Typ połączenia | Połączenie wtykowe |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe  |

#### Sprzęt

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Z pokrywą uchylną                        | Tak    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z zamkiem                                | Nie    |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Pokrywa, drzwi

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ pokrywy | Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Nie  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |

#### Funkcje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

#### Identyfikacja

|             |     |
|-------------|-----|
| Z nadrukiem | Nie |
|-------------|-----|

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oslona         | Kompletna obudowa                                                                                                                                      |
| Okablowanie    | Mechanizmy z okablowaniem                                                                                                                              |
| Ochrona        | Bez zwiększonej ochrony styków                                                                                                                         |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi                                                                                                                                  |
| Zacisk         | Ze złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do podłączenia<br>Z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej<br>w spodniej części obudowy |

#### Odpowiednie do

W.1

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |