



WNC191

## Gniazdo SCHUKO z zieloną klapką AP W.1 szary

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Zielony                  |
| Kod RAL                 | 7011                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

#### Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Wysokość                     | 76 mm    |
| Szerokość                    | 76 mm    |
| Głębokość                    | 63,10 mm |
| Liczba jednostek             | 1        |
| Wbudowane puszkę podtynkowe  | 0 mm     |
| Zakres głębokości wbudowania | 0 mm     |

#### Rodzaj połączenia

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk wtykowy |
|------------------|----------------|

#### Instalacja, montaż

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |
|----------------|-----------------------|

#### Łączność

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Typ połączenia | Połączenie wtykowe |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe  |

#### Sprzęt

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Z pokrywą uchylną                        | Tak    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z zamkiem                                | Nie    |

#### Pokrywa, drzwi

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ pokrywy | Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi     | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK           | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniami (IP) | IP55 |

#### Funkcje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

#### Identyfikacja

|             |     |
|-------------|-----|
| Z nadrukiem | Nie |
|-------------|-----|

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oslona         | Kompletna obudowa                                                                                                                                   |
| Ochrona        | Bez zwiększonej ochrony styków                                                                                                                      |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi                                                                                                                               |
| Zacisk         | Ze złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do podłączenia<br>Z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy |

#### Odpowiednie do

|     |  |
|-----|--|
| W.1 |  |
|-----|--|

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |