
Karta katalogowa
WAS1212C08



WAS1212C08

Gniazdo SCHUKO z pokr. z prz. st. za. wtyk., A.x/C.x, gold, złoty, metaliczny

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In	16 A

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz

Moc

Zużycie energii w trybie czuwania	0 W

Materiały

Kolor	Złoty
Kod Pantone	Podobne do Pantone 8383c
Powierzchnia	Metaliczny
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	38,12 %

Wymiary

Wysokość	70,9 mm
Szerokość	70,9 mm
Głębokość	47 mm
Liczba jednostek	1
Wbudowane puszki podtynkowe	32 mm
Głębokość zabudowy	32 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk wtykowy
Przekrój przewodu	1,5 - 2,5 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei	1,5 - 2,5 mm²

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia	Samozaciski
Z mocowaniem pazurowym	Tak
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Tak
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	Brak

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym

Pojemność	
Liczba modułów	1

Bezpieczeństwo	
Z przesłonami styków	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP21
Wyższa klasa IP	IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym
Typ blokowania	Bez zamka
Z blokadą mechaniczną	Nie

Funkcje	
Z podświetleniem orientacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

Identyfikacja	
Z nadrukiem	Nie

Dodatkowe informacje	
Osłona	Płytka czołowa
Okablowanie	Możliwe połączenie przelotowe
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Oznaczenie	Bez oznakowania

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój	
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak

Ilustracje | Rysunki

