



WNC300



**Technické vlastnosti**

**Materiál**

Barva	Šedá
Kód RAL	7011

**Ovládací prvky a indikátory**

Typ žaluziového spínače	1-pól. spínač
-------------------------	---------------

**Materiál**

Povrchová úprava	Matná
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)	31,3 %
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

**Napětí**

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

**Elektrický proud**

Spínací proud	10 A
Spínací proud	10 A

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP55
-----------------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-25 - 35 °C
------------------	-------------

**Texty**

Způsob zapojení	S mechanickým a elektrickým blokováním současného sepnutí
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Způsob montáže	Pro přišroubování
Svorka	S dvou vodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení Se dvěma místy pro zacvaknutí dvou vodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém pouzdře

**Připojení**

Typ konektoru/zástrčky	Svorka
------------------------	--------

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano