Karta katalogowa
WAS1212C11



WAS1212C11

Gniazdo SCHUKO z pokr. z prz. st. za. wtyk., A.x/C.x, shell, ciepła biel, mat

Właściwości techniczne

Napięcie	
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy In	16 A
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Moc	
Zużycie energii w trybie czuwania	0 W
Materiały	
Kolor	Beżowy
Kod RAL	Podobne do RAL 9010
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	38,12 %
Wymiary	
Wysokość	70,9 mm
Szerokość	70,9 mm
Głębokość	47 mm
Liczba jednostek	1
Wbudowane puszki podtynkowe	32 mm
Głębokość zabudowy	32 mm
Rodzaj połączenia	
Typ złącza/wtyku	Zacisk wtykowy
Przekrój przewodu	1,5 - 2,5 mm^2
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei	1,5 - 2,5 mm^2
Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Łączność	
Typ połączenia	Samozaciski
Z mocowaniem pazurowym	Tak
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe Mocowanie za pomocą pazurów
Sprzęt	
Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Tak
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie
Akcesoria	
Pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	Brak
Pokrywa, drzwi	
Typ pokrywy	Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym

Pojemność	
Liczba modułów	1

Bezpieczeństwo	
Z przesłonami styków	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP21
Wyższa klasa IP	IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym
Typ blokowania	Bez zamka
Z blokadą mechaniczną	Nie

Funkcje	
Z podświetleniem orientacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

Identyfikacja	
Z nadrukiem	Nie

Dodatkowe informacje	
Osłona	Płytka czołowa
Okablowanie	Możliwe połączenie przelotowe
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Oznaczenie	Bez oznakowania

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak

Ilustracje | Rysunki

