



НІМ4041

Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 40А, 3Р+N , 7м

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V
Номинальна напруга ізоляції U_i	800 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	8000 V

Електричний струм

Номинальний струм	40 A
Номинальний струм короткочасної витримки I_{cw} згідно з IEC 60947	1,26 kA
Номинальний умовний короткозамикальний струм I_{cc} з плавкими запобіжниками типу gL-gG	50 kA

Потужність

Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1	26000 W
--	---------

Архітектура

Кількість полюсів	4
Тип полюса	4P

Встановлення, монтаж

Номинальний момент затягування	2 - 2,2 Nm
--------------------------------	------------

Розміри

Висота	68 mm
Ширина	127,5 mm
Глибина	89 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Ємність

Кількість модулів	8
-------------------	---

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	3,60 W
--	--------

Умови використання

Робоча температура	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 - 16 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 16 mm ²

Sustainability

Без галогену	Yes
--------------	-----