



WH151913E

origin insert: Interrupteur store

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Tension

Tension nominale	220-250 V
------------------	-----------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Matière

Couleur	Gris
Matière	Duroplast
Finition	Mat
Traitement de surface	Non traité

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui