




WAS7100C13

## Zentralstück für Steckdose SCHUKO, A.x/C.x, canyon, matt

### Technische Eigenschaften

#### Architektur

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Steckdose |
|-----------------------|-----------|

#### Werkstoff

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 50 %                     |
| Farbe                                                           | Rot                      |
| Pantone-Code                                                    | Ähnlich zu Pantone 7608c |
| Glanzgrad                                                       | Matt                     |
| Werkstoff                                                       | Thermoplast              |
| Oberfläche                                                      | Lackiert                 |

#### Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 55,6 mm |
| Breite | 56 mm   |
| Tiefe  | 27,8 mm |

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

#### Anschluss

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

#### Konnektivität

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

#### Ausstattung

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
|------------------------------|------|

#### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

#### Texte

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Montageart   | Schraubbefestigung über Sockel |
| Beschriftung | Ohne Beschriftungsfeld         |
| Abdeckung    | ohne Abdeckung                 |

#### Kennzeichnung

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Zentralplatte |
|------------------|---------------|

#### Geeignet für

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |