
# Karta katalogowa
WAS7300C05



WAS7300C05

**Płytka czołowa do gniazda bez uziemienia, A.x/C.x, carmin, mahoń, półpołysk**

## Właściwości techniczne

### Architektura

| | |
|---|---|
| Element sterujący/obsługowy | Gniazdo |

### Materiały

| | |
|---|---|
| Kolor | Czerwony |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 50 % |
| Kod Pantone | Podobne do Pantone 7629c |
| Powierzchnia | Satynowy mat |
| Materiał | Termoplast |
| Wykończenie | Lakierowany |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość | 55,6 mm |
| Szerokość | 56 mm |
| Głębokość | 25 mm |

### Pojemność

| | |
|---|---|
| Liczba modułów | 0 |

### Rodzaj połączenia

| | |
|---|---|
| Typ złącza/wtyku | Bez |

### Łączność

| | |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |

### Sprzęt

| | |
|---|---|
| Z soczewką | Nie |

### Akcesoria

| | |
|---|---|
| Pole opisowe | Nie |

### Bezpieczeństwo

| | |
|---|---|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK | IK05 |

### Warunki użytkowania

| | |
|---|---|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |

### Dodatkowe informacje

| | |
|---|---|
| Montaż | Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokół |
| Oznaczenie | Bez pola opisowego |
| Osłona | Bez pokrywy |

### Identyfikacja

| | |
|---|---|
| Konfiguracja elementów | Płytka czołowa |

### Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

### Zrównoważony rozwój

| | |
|---|---|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |