
Karta katalogowa
WAS7583BG



WAS7583BG

Płytka czołowa do gnizda podwójnego, A.x/C.x, czarny połysk

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Zestaw osłon

Materiały

Kolor	Czarny
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %
Kod RAL	Podobne do RAL 9005
Powierzchnia	Połysk
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Wysokość	25 mm
Szerokość	70,9 mm
Głębokość	30 mm

Pojemność

Liczba modułów	1

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Z uziemieniem

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Z soczewką	Nie

Akcesoria

Pole opisowe	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Montaż	Z możliwością przykręcenia
Osłona	Płytka czołowa

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element podstawowy

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak