




WAN7030C13

Tampa detetor mov. A.x/C.x, can mt

Características técnicas

Arquitetura

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tipo de órgão de comando | Placa central |
|--------------------------|---------------|

Materiais

|                |               |
|----------------|---------------|
| Cor            | Vermelho      |
| Código Pantone | 7608c         |
| Acabamento     | Mate          |
| Material       | Termoplástico |
| Tratamento     | Envernizado   |

Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 55 mm |
| Largura      | 55 mm |
| Profundidade | 20 mm |

Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

Conexão

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Tipo de conector/ficha | Sem |
|------------------------|-----|

Conetividade

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de clique |
|------------------|--------------------|

Equipamento

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Não |
|---------------------------------|-----|

Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
| Resistência ao impactos IK         | IK04 |

Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

Identificação

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Sistema de montagem | Placa de cobertura central |
|---------------------|----------------------------|

Adequado para

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |