




WAF2087WG

Płyta czołowa gniazda wyrównania potencjału, A.x/C.x, biały połysk

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Płytki centralna
-----------------------------	------------------

Materiały

Kolor	Biały
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	50,00 %
Kod RAL	9016
Powierzchnia	Połysk
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Wysokość	52 mm
Szerokość	52 mm
Głębokość	14 mm

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Z soczewką	Nie
------------	-----

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Śruba mocująca poprzez płytkę nośną
Oslona	Płytki czołowa

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Płytki czołowa do pierścienia adaptacyjnego
------------------------	---

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

