




WAF2087WG

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Placa central
--------------------------	---------------

Materiais

Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	50,00 %
Cor	Branco-claro
Código RAL	9016
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	52 mm
Largura	52 mm
Profundidade	14 mm

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Texto

Modo de instalação	Fixação com parafuso através da placa de suporte
Tampa	Placa de cobertura central

Identificação

Sistema de montagem	Placa de cobertura central para anel intermédio
---------------------	---

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

