
Scheda tecnica del prodotto
WAS4055C02



WAS4055C02

Copertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, hazel, opaco

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego	
Tensione nominale	250 V
Corrente	
Corrente d'uscita	3,0 A
Corrente nominale IN	16 A
Condizioni di impiego	
Tensione d'uscita	5,0 -9,0 V
Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
Frequenza	
Frequenza	50 - 60 Hz
Potenza	
Potenza d'uscita	20 W
Potenza assorbita in stand-by	0 W
Materiali	
Colore	Marrone
Codice Pantone	Simile a Pantone 2311c
Finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	11,35 %
Serie	
Altezza	70,9 mm
Larghezza	70,9 mm
Profondità	40 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	32 mm
Profondità di installazione	32 mm
Connessione	
Tipo di connettore	Morsetto a innesto
Sezione del cavo	1,5 - 2,5 mm^2
Sezione conduttore flessibile senza guaina	1,5 - 2,5 mm^2
Installazione, montaggio	
Montaggio su	Montaggio a incasso
Connettività	
Tipo di connessione	Innesto rapido
Con montaggio ad artiglio	Sì
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino
Tipo di connettore/spina USB	C+C
Equipaggiamento	
Tipo di connettore/spina presa	SCHUKO
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con portaetichetta	No

Numero di moduli

Numero di moduli	1

Protezione

Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)	Sì
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Tipo di bloccaggio	Senza serratura
Con codifica meccanica	No

Identificazione

Con serigrafia	No

Testo

Cablaggio	Possibilità di cablaggio passante
Tipo di connessione	Con morsetti a molla
Etichettatura	Senza etichettatura

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

