




WH104413F

Insert + plaque de fixation: Thermostat électron. 230V/15W chauffer/refroidir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Actionneur rotatif

Courant électrique

Courant assigné nominal	0.065 A
Courant de commutation	0.065 A
Courant de commutation max.	5 A

Tension

Tension nominale	210 - 250 V
Tension nominale	250 V

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V +/- 10%

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Réglages

Température de consigne confort 5-30 °C

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	43.5 mm

Ecran

Avec écran d'affichage Non

Équipement

Différence de température de commutation	0.50 K
Type de thermostat	Régulateur de température ambiante
Type de sonde	Capteur de température
Avec chauffage	Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Raccordement

Type de contact 1x inverseur

Compatibilité

Type de commande HVAC	Ventilation
	Chauffage électrique

Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique I (1%)

Textes

Mode de montage	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Recyclage thermique	Avec recyclage thermique par logiciel
Inscription	Divers symboles

Textes

Fonction	Ajustement automatique de la puissance de chauffage aux besoins de l'utilisateur
Plaques centrales	Plaque centrale et bouton de réglage
Raccordement	Bornier de raccordement avec Bornes à vis

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui