




WH104414F

Insert avec plaque de fixation: Thermostat électronique 230V/16A chauffer

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Actionneur rotatif
---------------------------	--------------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
Courant de commutation	4 A
Courant de commutation max.	16 A

Tension

Tension nominale	210 - 250 V
Tension nominale	250 V

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V +/- 10%
------------------------	---------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Réglages

Température de consigne confort	5-40 °C
---------------------------------	---------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	46.6 mm

Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

Équipement

Différence de température de commutation	0.50 K
Type de thermostat	Régulateur de température ambiante
Type de sonde	Capteur de température
Avec chauffage	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Raccordement

Type de contact	1NO
-----------------	-----

Compatibilité

Type de commande HVAC	Eau chaude Chauffage électrique
-----------------------	------------------------------------

Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique	I (1%)
---------------------------------	--------

Textes

Mode de montage	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Recyclage thermique	Avec recyclage thermique par logiciel
Inscription	Divers symboles

Textes

Fonction	Ajustement automatique de la puissance de chauffage aux besoins de l'utilisateur
Plaques centrales	Plaque centrale et bouton de réglage
Raccordement	Bornier de raccordement avec Bornes à vis

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----