




WH15441300H

origin face pour: Thermostat électronique 230V/15W chauffer/refroidir, blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
-------------------	---

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	59.6 mm
Largeur	59.6 mm
Diamètre	59.6 mm

Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

Raccordement

Type de connexion / prise	Sans
---------------------------	------

Connectivité

Type de montage	Sur l'élément de base
-----------------	-----------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Oui
--------------------------------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02
Utilisable dans une classe de protection IP supérieure	IP55 avec couvercle fermé

Textes

Inscription	Avec inscription « 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 »
Mode de montage	Convient pour un montage en saillie ou un montage dans des boîtiers encastrés
Marquage	Sans porte-étiquette
Housse	Obturbateur centrale

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Obturbateur centrale
--	----------------------

Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré	
---	--

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----